


EVF487



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040VAP0010P04



Campo de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Aplicação		áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	0...100
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...55
Umidade de armazenamento	[%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos		
Peso	[g]	678
Dimensões	[mm]	31,5 x 15,5 x 38
Materiais		PP sem halogênio; vedação: EPDM
Material do invólucro		PP



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040VAP0010P04

Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 1 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Notas


Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica


cabo: 10 m, MPPE, sem halogênio, cinza, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm



Conexão



BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
WH =	azul
	branco