


Plugável

SSTA050VASFKPG



Campo de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Aplicação	áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga total	[A]	4; (...40 °C)

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...55
Umidade de armazenamento	[%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso	[g]	33,9
Material do invólucro		PA 6.6
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Material da vedação		EPDM

Notas

Quantidade		1 peça
------------	--	--------



Plugável


SSTAH050VASFKPG

conexão elétrica


terminais parafusados: 0,25...1 mm²; Revestimento do cabo: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA 6.6, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: EPDM;
Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Observar valor máximo da contraparte!



Conexão



	Cores dos fios
BK	preto
BN	marrom
BU	azul
GY	cinza
WH	branco
	Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2