



Jumper

VDOAH043SCS00,3T04STGH040SCS



Área de aplicação

Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Aplicação aplicações de solda

Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...36 DC

Classe de proteção II

Capacidade de carga total [A] 4

Saídas

Função elétrica PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Aviso sobre a temperatura do ambiente cULus: ...75 °C

Temperatura ambiente (móvel) [°C] -25...90

Aviso para a temperatura do ambiente deslocada cULus: ...75 °C

Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso [g] 46

Dimensões [mm] 15,5 x 15,5 x 49,5

Material do invólucro TPU



Jumper

VDOAH043SCS00,3T04STGH040SCS

Material porca	latão, revestimento anti-adensivo	
Material da vedação	FKM	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	Status de chaveamento	1 x LED, branco
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Observações	com 2 bocais de identificação de 30 mm de comprimento
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: latão, revestimento anti-adensivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm



conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PUR, sem halogênio, cinza, Ø 4,9 mm; não irradiado (reciclável); resistente a faíscas de solda; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão





Jumper

VDOAH043SCS00,3T04STGH040SCS

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

