




## Cabo de conexão com soquete

ADOGH046SCS0002T04



Campo de aplicação	
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Aplicação	aplicações de solda
Sem silicone	sim
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	10...36 DC
Classe de proteção	II
Capacidade de carga total [A]	4
Saídas	
Função elétrica	PNP
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Temperatura ambiente (móvel) [°C]	-25...90
Proteção	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos	
Peso [g]	85,8
Dimensões [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiais	invólucro: TPU preto transparente; vedação: FKM
Material porca	latão, revestimento anti-adesivo
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim

# EVW167



## Cabo de conexão com soquete

ADOGH046SCS0002T04

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s <sup>2</sup>
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

### Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	4 x LED, amarelo
	em operação	2 x LED, verde

### Notas


Quantidade	1 peça
------------	--------

### conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, cinza, Ø 4,9 mm; não irradiado (reciclável); resistente a faíscas de solda; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm



### Conexão



Cores dos fios :  
BK = preto  
BN = marrom  
BU = azul  
WH = branco