


# EY3090



## Cabo de conexão para a conexão de cortinas de luz de segurança

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO



| Área de aplicação         |                                                                                                               |               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Característica especial   | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro                                                         |               |
| Modelo                    | Para a conexão de barreiras fotoelétricas de segurança e cortinas de luz de segurança com OSSD, para receptor |               |
| Aplicação                 | Configurado para operação automática                                                                          |               |
| Sem silicone              | sim                                                                                                           |               |
| Dados elétricos           |                                                                                                               |               |
| Tensão de operação        | [V]                                                                                                           | < 36 DC       |
| Classe de proteção        | II                                                                                                            |               |
| Capacidade de carga total | [A]                                                                                                           | 4; (...40 °C) |
| Condições ambientais      |                                                                                                               |               |
| Proteção                  | IP 67                                                                                                         |               |
| Dados mecânicos           |                                                                                                               |               |
| Peso                      | [g]                                                                                                           | 47            |
| Materiais                 | TPU laranja; PA                                                                                               |               |
| Material do invólucro     | TPU / PA                                                                                                      |               |
| Material porca            | latão, niquelado                                                                                              |               |
| Observações               |                                                                                                               |               |
| Unidades por embalagem    | 1 peça                                                                                                        |               |



## Cabo de conexão para a conexão de cortinas de luz de segurança


ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

### conexão elétrica


cabo: 0,1 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU / PA, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm



### Conexão



Cores dos fios :

|      |          |
|------|----------|
| BN = | marrom   |
| BU = | azul     |
| GN = | verde    |
| GY = | cinza    |
| PK = | rosa     |
| RD = | vermelho |
| WH = | branco   |
| YE = | amarelo  |

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU / PA, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

