


Sensor indutivo

IIB3014BBPKG/M/V4A/6M/WH



Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	14
Invólucro	forma construtiva de roscas
Dimensões [mm]	M30 x 1,5 / L = 59

Área de aplicação

Característica especial	alcance aumentado
Aplicação	Processos de limpeza periódicos

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	10; (24 V)
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	100
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Alcance de detecção [mm]	14
--------------------------	----



Sensor indutivo

IIB3014BBPKG/M/V4A/6M/WH

Distância real de comutação [mm]	14 ± 10 %
Sr	
Distância de trabalho [mm]	0...11,34
Alcance aumentado	sim

Precisão / desvios

Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr]	3...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr]	-10...10

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	0...100
Proteção	IP 68; IP 69K

Certificações / testes

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
	EN 55011	classe B
MTTF [anos]		1590
Certificado UL	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	Fontes de alimentação	Limited Voltage/Current
	Número do arquivo UL	E174191

Dados mecânicos

Peso [g]	341
Invólucro	forma construtiva de rosca
Montagem	embutido
Dimensões [mm]	M30 x 1,5 / L = 59
Designação da rosca	M30 x 1,5
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: PEEK

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	4 x 90° LED, amarelo
---------	-----------------------	----------------------

Acessórios

Material incluído	porcas de fixação: 2
-------------------	----------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------



Sensor indutivo

IIB3014BBPKG/M/V4A/6M/WH

conexão elétrica

cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Conexão



BK =
 BN =
 BU =

Cores dos fios :
 preto
 marrom
 azul