



# O2D925



## Iluminação externa

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Comprimento da onda	[nm]	875
---------------------	------	-----

### Entradas

Trigger	24 V PNP
---------	----------

### Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-10...55
----------------------	------	----------

Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...75
------------------------------	------	----------

Proteção	IP 65
----------	-------

Proteção contra sobreaquecimento	sim; (desligamento em 65...75 °C)
----------------------------------	-----------------------------------

### Certificações / testes

Segurança fotobiológica	grupo de risco 1; (DIN EN 62471:2008)
-------------------------	---------------------------------------

### Dados mecânicos

Peso	[g]	218,5
------	-----	-------

Dimensões	[mm]	200 x 13 x 18
-----------	------	---------------

Materiais	alumínio preto anodizado
-----------	--------------------------

Material da lente	vidro
-------------------	-------

### Displays / elementos de operação

Display	status de iluminação	1 x LED, amarelo
---------	----------------------	------------------

	em operação	1 x LED, verde
--	-------------	----------------

	sobretensão	1 x LED, vermelho
--	-------------	-------------------

### Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

### conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PUR, preto; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

Conexão: 1 x M12; codificação: A




# O2D925



## Iluminação externa

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

### Conexão



- 4 Trigger
- 2 modo de operação "Potência luminosa elevada"