


O2D926



Iluminação externa

BAR LIGHT 10x150 W/O,3M/US



1 LED



Características do produto	
Tipo de luz	Luz branca
Área de aplicação	
Campo iluminado [mm]	10 x 150
Modelo	barras
Modo de operação	potência luminosa elevada (pulsada, operação contínua somente com refrigeração); potência de luz normal (operação contínua possível)
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	24 DC
Consumo de corrente [mA]	modo de operação ""operação contínua"": 265; modo de operação "Potência luminosa elevada": 475
Tipo de luz	Luz branca



Iluminação externa

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Temperatura da cor	[K]	5600
Entradas		
Trigger		24 V PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...55
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...75
Proteção		IP 65
Proteção contra sobreaquecimento		sim; (desligamento em 65...75 °C)
Certificações / testes		
Segurança fotobiológica		grupos livres; (DIN EN 62471:2008)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	220,5
Dimensões	[mm]	200 x 13 x 18
Materiais		alumínio preto anodizado
Material da lente		vidro
Displays / elementos de operação		
Display	status de iluminação	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
	sobretensão	1 x LED, vermelho
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabos: 0,3 m, PUR, preto; 4 x 0,34 mm²		
Conexão: 1 x M12; codificação: A		




O2D926



Iluminação externa

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Conexão



- | | |
|---|--|
| 4 | Trigger |
| 2 | modo de operação "Potência luminosa elevada" |