




Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo

OGH-HPKG/US100



transmissor na lente inferior
receptor na lente superior



Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
Invólucro	forma construtiva de roscas

Área de aplicação

Característica especial	Supressão de fundo
Princípio de funcionamento	Sensores de reflexão difusa

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...36 DC
Consumo de corrente	[mA]	25
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz vermelha
Comprimento da onda	[nm]	624

Saídas

Função elétrica		PNP
Saída		comutação com luz
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Frequência de comutação DC	[Hz]	1000
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim

Faixa de registro

Alcance	[mm]	< 200; (papel branco 200 x 200 mm 90#% remissão)
---------	------	--



Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo

OGH-HPKG/US100

Alcance de detecção do objeto branco (90% de remissão)	[mm]	< 200
Alcance de detecção do objeto cinza (18% de remissão)	[mm]	< 200
Alcance de detecção do objeto preto (6% de remissão)	[mm]	< 190
Alcance/alcance de detecção ajustável		não
Diâmetro máx. da mancha de luz	[mm]	17
Dimensões da mancha de luz valem para		alcance
Supressão de fundo disponível		sim

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Certificações / testes

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[anos]	372

Dados mecânicos

Peso	[g]	59,3
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Designação da rosca		M18 x 1
Materiais		invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: EPDM
Material da lente		PMMA

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
---------	-----------------------	------------------

Acessórios

Material incluído		porcas de fixação: 2
-------------------	--	----------------------

Observações

Observações		tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem		1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A





Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo

OGH-HPKG/US100

Conexão

