




## Transmissor fotoelétrico por barreira

OJS-00KG/FO/IAS



1 botão sem função



### Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
Invólucro	Retangular

### Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
----------------------------	-------------------------------------

### Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 19
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz vermelha
Comprimento da onda	[nm]	660

### Saídas

Proteção contra sobrecarga	sim
----------------------------	-----

### Faixa de registo

Transmissor / receptor	transmissor	
Alcance de detecção	[m]	< 10

# OJ5108



## Transmissor fotoelétrico por barreira

OJS-00KG/FO/AS

Diâmetro máx. da mancha de luz	1000
--------------------------------	------

Dimensões da mancha de luz valem para	à faixa máxima
---------------------------------------	----------------

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
---------------------------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

### Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF [anos]	1773
-------------	------

### Dados mecânicos

Peso [g]	26,95
----------	-------

Invólucro	Retangular
-----------	------------

Dimensões [mm]	35 x 24 x 11
----------------	--------------

Materiais	invólucro: ABS; elemento de fixação: zinco moldado sob pressão; janela LEDs: SEPS; botão: SEPS
-----------	--

Material da lente	vidro
-------------------	-------

Orientação da lente	óptica frontal
---------------------	----------------

### Displays / elementos de operação

Display	em operação	1 x LED, verde
---------	-------------	----------------

### Acessórios

Material incluído	presilha básica: 1, E20964
	Parafusos: 2 x M3 x 16
	anéis de pressão: 2
	Porcas: 2

### Observações

Observações	tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus
-------------	---

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

### conexão elétrica

Conexão: 1 x M8; codificação: A



# OJ5108



## Transmissor fotoelétrico por barreira

OJS-00KG/FO/AS

### Conexão

