OR0008

Transmissor fotoelétrico por barreira

ORS-V/10m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OR0003

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto		
Tipo de luz		luz infravermelha
Invólucro		Retangular
Área de aplicação		
Princípio de funcionamento		Sensores fotoelétricos por barreira
Dados elétricos		
Conexão com o amplificador de comutação		sim
Amplificador		Conexão com o amplificador de comutação OV5012, OV0010
Tipo de luz		luz infravermelha
Comprimento da onda	[nm]	950
Saídas		
Proteção contra curto-circuitos		não
Proteção contra sobrecarga		não
Faixa de registro		
Transmissor / receptor		transmissor
Alcance de detecção	[m]	< 2
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Proteção		IP 67

OR0008

Transmissor fotoelétrico por barreira

ORS-V/10m

Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [anos]	57078	
Dados mecânicos		
Peso [g]	0,129	
Invólucro	Retangular	
Materiais	PPO modificado	
Orientação da lente	ótica lateral	
Acessórios		
Material incluído	Flange angular: 1, E20212	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		

cabo: 10 m; 1 x 0,14 mm²

Conexão



	Cores dos fios :
RD =	vermelho
screen =	tela