



Hardware para o funcionamento do moneo no ambiente de produção

moneo appliance QHA210

as licenças necessárias para o funcionamento de produtos moneo devem ser pedidas separadamente

Technical drawing of the QHA210 appliance. The front view shows a vertical unit with a width of 105 and a height of 150. The side view shows a width of 35. The rear view shows various ports and components labeled with numbers 1 through 9. The components are: 1. LED de status, 2. interruptor liga/desliga, 3. USB 3.0 x 3, 4. USB 2.0 x 1, 5. Ethernet interface A, 6. Ethernet interface B, 7. Interface porta para o display x 2, 8. Fontes de alimentação, 9. aterramento.

- 1 LED de status
- 2 interruptor liga/desliga
- 3 USB 3.0 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Ethernet interface A
- 6 Ethernet interface B
- 7 Interface porta para o display x 2
- 8 Fontes de alimentação
- 9 aterramento

Área de aplicação	
Aplicação	Hardware de TI para o funcionamento do moneo
	Fornecimento de capacidade de memória e potência de processamento
	Software moneo pré-instalado
	Fácil colocação em funcionamento sem conhecimentos de TI.
Descrição do conteúdo	sistema integrado de gerenciamento "Appliance Mangement System" (AMS) para a configuração e manutenção
Compatibilidade	Pode ser usado independentemente da infraestrutura de TI
	Pode ser integrado à estrutura da rede de TI a qualquer momento
Conectividade	Interfaces para sensores e redes de TI
Manutenção e suporte técnico	Funções integradas de atualização, backup e suporte através do sistema de gestão de dispositivos (Appliance Management System)



Hardware para o funcionamento do moneo no ambiente de produção

moneo appliance QHA210

Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...36 DC
Consumo de potência	[W]	21; (máximo: 47)
Saídas		
Quantidade de saídas de vídeo		2; (DisplayPort)
Software / programação		
Licença obtida		appliance management system (AMS)
Aviso sobre a licença		Vinculado ao hardware; as licenças necessárias para o funcionamento de produtos moneo devem ser pedidas separadamente
Sistema de operação		Debian Linux 11
AMS		
Lingua		Alemão; Inglês; Francês; Italiano; Espanhol; Português; Chinês; Japonês; Coreano
console AMS		
Lingua		Inglês
Requisitos de sistema		
Navegador Web		Google Chrome; Mozilla Firefox; (versões suportadas: veja as notas atuais sobre versões)
Interfaces		
Interface de comunicação		Ethernet; USB
Quantidade de interfaces Ethernet		2; (Gbit)
Quantidade de interfaces USB		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...60
Umidade relativa do ar máx.	[%]	95; (40 °C sem condensação)
Proteção		IP 40
Certificações / testes		
Resistência a choques	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Resistência à vibrações	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1269,2
Dimensões	[mm]	35 x 105 x 150
Hardware		
Processador		Intel Atom E3940 Quad Core
Chip TPM		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
Memória de trabalho		8 GB
Memória de massa		256 GB SSD
Observações		
Notas		as licenças necessárias para o funcionamento de produtos moneo devem ser pedidas separadamente

QHA210



Hardware para o funcionamento do moneo no ambiente de produção

moneo appliance QHA210

Unidades por embalagem

1 peça