




Licença para operar o moneo em ambientes de virtualização

moneo vAppliance License



Área de aplicação

Aplicação	appliance virtual para operar o software moneo em uma infraestrutura de TI existente
	Software moneo pré-instalado
	incl. sistema de gestão para manutenção de appliance
Configuração	integração do arquivo .OVF no ambiente de virtualização e configuração posterior no AMS (appliance management system)
Compatibilidade	VMware vSphere 7.0 ou mais atual
	Microsoft Hyper-V 2019 ou mais recente
Conectividade	Interfaces para sensores e redes de TI
Manutenção e suporte técnico	incluindo manutenção e assistência até o final do ano subsequente

Software / programação

Lingua	Inglês
Suporte de dados	Download

**Licença para operar o moneo em ambientes de virtualização**

moneo vAppliance License

Tipo de licença	Licença única
Classe de licença	Versão completa

Requisitos de sistema

Mín. Ciclo do CPU	1,8 GHz
Mín. Quantidade de núcleos CPU	4
RAM mín.	8 GB
Mín. Resolução de gráfico	1920 x 1080
Placa de rede	2 x Ethernet 1 Gbit
Protocolo de rede	Ethernet TCP/IP
Sistema de operação	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (ou versão mais atual)
Navegador Web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versões suportadas: veja as notas atuais sobre versões)

Observações

Observações	as licenças necessárias para o funcionamento de produtos moneo devem ser pedidas separadamente
-------------	--