SR0125

Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SR0126

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 montagem no trilho DIN

CE

Área de aplicação		
Aplicação		Controle de fluxo; controlador de ruptura do cabo
Dados elétricos		
Tolerância da tensão de operação	[%]	-20...20
Tensão de operação	[V]	24 DC
Consumo de corrente	[mA]	70
Retardo de prontidão	[s]	30
Quantidade de canais		1
Saídas		
Função elétrica		relé
Poder de corte		4 A, 250 V AC
Função de comutação do monitoramento do fluxo		relé é energizado quando o fluxo estiver presente
Função de comutação do monitoramento dos cabos		em caso de ruptura, o relé é desenergizado
Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	< 10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		com potenciômetro
Seleção de líquidos / gases		comutador

SR0125

Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 40
Grau de proteção dos terminais		IP 20
Dados mecânicos		
Invólucro		Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Materiais		plástico
Displays / elementos de operação		
Display	Função	11 x LED
	Status de chaveamento	LED, vermelho
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		

terminais: 16 x ...2,5 mm²

Conexão



1:	Relais controlador de ruptura do cabo
2:	Relais Controle de fluxo
	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza