


UC0199



Adaptador para condutores de cabo LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"



Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação [V]

< 300 AC/DC

Capacidade de carga por módulo/slot [A]

4

Capacidade de carga total [A]

4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]

-40...70

Dados mecânicos

Peso [g]

272,155

Materiais

invólucro: PBT-GF20; vedação: NBR

Quantidade de slots do distribuidor central

2

Observações

Unidades por embalagem

1 peça




Adaptador para condutores de cabo LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão

