


ZB0051



Dispositivo de parada de emergência acionado por cabo

Rope Switch DH LED 24V DC



| Dados elétricos                   |                                                                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tensão de operação                | [V]                                                                                                               | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED)                                     |
| Tensão de isolamento classificada | [V]                                                                                                               | 500                                                                 |
| Saídas                            |                                                                                                                   |                                                                     |
| Função elétrica                   | contato de ação rápida; tensão de comutação máxima: 240 V; capacidade de comutação: 720 VA; energia térmica: 10 A |                                                                     |
| Saída                             | contato auxiliar                                                                                                  | 2 x normalmente aberto                                              |
|                                   | contato de segurança                                                                                              | 4 x normalmente fechado                                             |
| Corrente de saída mínima          | [mA]                                                                                                              | 5; (5 V DC)                                                         |
| Poder de corte                    |                                                                                                                   | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (carga indutiva) |
| Proteção contra curto-circuitos   |                                                                                                                   | não                                                                 |
| Condições ambientais              |                                                                                                                   |                                                                     |
| Temperatura ambiente              | [°C]                                                                                                              | -25...80                                                            |
| Proteção                          |                                                                                                                   | IP 67                                                               |
| Certificações / testes            |                                                                                                                   |                                                                     |
| Resistência a choques             |                                                                                                                   | 15 g / 11 ms                                                        |
| Resistência à vibrações           |                                                                                                                   | 10-500 Hz                                                           |



## Dispositivo de parada de emergência acionado por cabo

Rope Switch DH LED 24V DC

| Dados mecânicos                  |                                                                                                    |                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Peso                             | [g]                                                                                                | 1536,5                          |
| Materiais                        | invólucro: Fundição de alumínio amarelo; contato de comutação: banhado a prata                     |                                 |
| Informações sobre a vida útil    | Ciclos de comutação (mecânico):                                                                    | > 1.000.000                     |
| Posição de montagem              | qualquer                                                                                           |                                 |
| Comprimento do cabo              | 125 m; (cada lado)                                                                                 |                                 |
| Força de acionamento             | [N]                                                                                                | < 125; (força de tensão: 130 N) |
| Displays / elementos de operação |                                                                                                    |                                 |
| Display                          | em operação                                                                                        | LED, verde                      |
|                                  | erro                                                                                               | LED, vermelho pisca             |
| Conexão elétrica                 |                                                                                                    |                                 |
| Proteção necessária              | 10 A; muito rápido                                                                                 |                                 |
| Observações                      |                                                                                                    |                                 |
| Observações                      | Para obter maiores informações sobre a instalação e operação, favor consulte o manual de operação. |                                 |
| Unidades por embalagem           | 1 peça                                                                                             |                                 |
| conexão elétrica                 |                                                                                                    |                                 |
| terminais: ...2,5 mm²            |                                                                                                    |                                 |
| Conexão                          |                                                                                                    |                                 |

