


Cabo de conexão com conector

ASTGH120MSS0003K12



Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro; cabo blindado

Dados elétricos

Tensão de operação [V]

< 30 AC/DC

Classe de proteção

II

Capacidade de carga total [A]

1,5

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]

-30...80

Temperatura ambiente (móvel) [°C]

-5...80

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]

150,8

Dimensões [mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

zinco, niquelado

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

ZH4117



Cabo de conexão com conector


ASTGH120MSS0003K12

conexão elétrica

cabo: 3 m, PUR, preto, Ø 6,5 mm, blindado; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,4 Nm



Conexão