


Kit inicial do sensor IO-Link - Cube OGH580 - Sensor de reflexão difusa

OGH STARTER KIT IO-LINK

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Artigo só pode ser pedido uma vez por cada cliente
Preço de lançamento válido somente até o final do ano.



Dados mecânicos

Peso [g] 911

Acessórios

Material incluído	mestre IO-Link StandardLine, PROFINET, AL1100
	fonte de alimentação, 230 V / 24 V (M12)
	cabo de Ethernet M12 - RJ45; 0,5 m, EVF549
	Jumper M12 - M12; 0,6 m, EVC041
	Sensores de reflexão difusa, OGH580
	Software de parametrização, LR DEVICE (USB), QA0011

Notas

Notas	Mais informações estão disponíveis nas fichas de dados e nas instruções de utilização dos componentes listados.
Notas	Artigo só pode ser pedido uma vez por cada cliente; Preço de lançamento válido somente até o final do ano.
Quantidade	1 peça