




Kit d'automatisation AS-Interface pour actionneurs
pneumatiques

Added Value package AS-i T5




- 1 connexion T5
- 2 came porte-drapeaux pièce d'écartement vis
- 3 Electrovanne
- 4 Conduite de liaison préconfectionnée pour électrovanne
- 5 prise vampire

Caractéristiques du produit		
Fonction de sortie		PNP
Portée	[mm]	4
Données électriques		
Consommation max. via AS-i	[mA]	160
Tension d'alimentation AUX DC	[V]	26,5...31,6; ("supply class 2" selon cULus)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 1
Entrées		
Nombre des entrées TOR		2
Sorties		
Nombre des sorties TOR		1
Fonction de sortie		PNP
Plage évaluable		
Portée	[mm]	4



Kit d'automatisation AS-Interface pour actionneurs pneumatiques

Added Value package AS-i T5

Classification AS-i	
Version AS-i	2.1
Profil AS-i	S-7.A.E
Configuration E/S AS-i [hex]	7
Code ID AS-i [hex]	A.E
Données mécaniques	
Poids [g]	1056,5
Montage	non encastrable
Entraxe perçages [mm]	80
Hauteur de l'arbre servomoteur de vanne [mm]	20
Accessoires	
Fourniture	Détecteur double avec connexion pour électrovannes: 1, AC2316
	Came porte-drapeaux: 1, E12517
	pièce d'écartement: 1, E12526
	Prise vampire: 1, E75471
	Electrovanne: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	silencieux: 2, 0014600
	Câble de connexion: 1, E10817
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
Raccordement électrique - Prise	
	
Sorties	
3	tension externe -
4	Sortie de commutation 1 +
Raccordement électrique - connecteur	
	
Raccordement	



Kit d'automatisation AS-Interface pour actionneurs
pneumatiques

Added Value package AS-i T5

Raccordement	
1	AS-i +
3	AS-i -