AC007A

Module ClassicLine AS-Interface

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC507A + E7000A

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 étiquette
2 fixation cordon d'adressage

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	150
Courant de sortie total	[A]	2
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2
Entrées		
Nombre des entrées TOR		2
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	18...30
Courant max. total des entrées	[mA]	100
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	0...2
Niveau du signal logique haut	[V]	> 11

AC007A

Module ClassicLine AS-Interface

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Protection courts-circuits des entrées TOR		oui				
Sorties						
Technologie		AS-i				
Nombre des sorties TOR		2				
Technologie		PNP				
Plage de tension DC	[V]	15...30; (selon TBTP)				
Courant max. par sortie	[mA]	1000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Résistance courts-circuits		oui				
Séparation galvanique		oui				
Conditions d'utilisation						
Température ambiante	[°C]	0...40				
Protection		IP 67				
Tests / Homologations						
Marquage ATEX		II 3G EEx nA II T6 X				
		II 3D T60 °C IP 67 X				
CEM		EN 50295				
Classification AS-i						
Profil AS-i		S-3.0.E				
Configuration E/S AS-i	[hex]	3				
Code ID AS-i	[hex]	0.E				
Certificat AS-i en cours		oui				
Affectation des bits de données		Bit de données	D0	D1	D2	D3
		Prise	I-1	I-2	O-3	O-4
		broche	2+4	2+4	4	4
Données mécaniques						
Type de montage		Interface AS-i via les embases pour câble plat				
Dimensions	[mm]	45 x 83 x 25				
Matières		PBT				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		Disponibilité	LED, vert			
		erreurs	LED, rouge			
		Fonction	LED, jaune			
Accessoires						
Fourniture		AC5003				
Remarques						
Remarques		Une connexion galvanique des entrées et des sorties ne doit pas être réalisée.				
		Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :				
		I-, I+, I1, I2				
		Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.				
		Utiliser des connecteurs M12 avec écrous hexagonaux, couple de serrage 0,8 Nm.				
Quantité		1 pièces				

AC007A

Module ClassicLine AS-Interface

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK-E:

Connecteur: M12; codage: A



	Entrées
1	Alimentation des capteurs L+
2+4	Entrée des données shunté en interne
3	Alimentation des capteurs L-