AC008A

Module ClassicLine AS-Interface

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC508A + E7000A

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 étiquette
2 fixation cordon d'adressage

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	50
Courant de sortie total	[A]	2
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 4
Sorties		
Technologie		AS-i
Nombre des sorties TOR		4
Technologie		PNP
Plage de tension DC	[V]	15...30; (selon TBTP)
Courant max. par sortie	[mA]	1000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1))
Résistance courts-circuits		oui
Séparation galvanique		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...40
Protection		IP 67

AC008A

Module ClassicLine AS-Interface

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Tests / Homologations						
Marquage ATEX		II 3G EEx nA II T6 X				
		II 3D T60 °C IP 67 X				
CEM		EN 50295				
Classification AS-i						
Version AS-i		2.1				
Adressage AS-i		Adressage IR possible				
Mode d’adressage étendu		non				
Profil AS-i		S-8.0.E				
Configuration E/S AS-i	[hex]	8				
Code ID AS-i	[hex]	0.E				
Certificat AS-i en cours		oui				
Affectation des bits de données		Bit de données	D0	D1	D2	D3
		Prise	O-1	O-2	O-3	O-4
		broche	4	4	4	4
Données mécaniques						
Type de montage		Interface AS-i via les embases pour câble plat				
Matières		PBT				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		Disponibilité	LED, vert			
		erreurs	LED, rouge			
		Fonction	LED, jaune			
Accessoires						
Fourniture		AC5003				
Remarques						
Remarques		Utiliser des connecteurs M12 avec écrous hexagonaux, couple de serrage 0,8 Nm.				
Quantité		1 pièces				

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK-E:

Connecteur: M12; codage: A