




Passerelle AS-Interface PROFIBUS DP avec API

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC1028
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

Veuillez acheter des appareils de remplacement pour installations Krones directement chez la société Krones.
Cet appareil n'est pas directement compatible.



Application	
Application	Utilisation en tant que système de commande compact et passerelle
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	22...30 DC; (24 DC ; selon TBTP)
Résistance d'isolation [V]	500
Consommation max. via AS-i [mA]	80
Consommation de puissance max. [VA]	10
Isolation galvanique	oui
Sorties	
Technologie	AS-i
Interfaces	
Interface de communication	RS232
RS232	
Nombre des interfaces RS232	1
Taux de transmission	4800...62400 Baud



Passerelle AS-Interface PROFIBUS DP avec API

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Type de connecteur	SUB-D	
Type d'utilisation	Programmation	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...60
Température de stockage	[°C]	-20...70
Humidité relative	[%]	95
Protection	IP 20	
Classification AS-i		
Profil AS-i	M1	
Certificat AS-i	22501	
Données mécaniques		
Boîtier	Montage en glissière	
Matières	aluminium	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	2 x LED, rouge
		2 x LED, vert
		2 x LED, jaune
Remarques		
Remarques	Veuillez acheter des appareils de remplacement pour installations Krones directement chez la société Krones.	
	Cet appareil n'est pas directement compatible.	
Remarques	Veuillez acheter des appareils de remplacement pour installations Krones directement chez la société Krones.; Cet appareil n'est pas directement compatible.	
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Bornes à vis: 7 x		
Raccordement		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE