


AC1146



Module de diagnostic AS-Interface

AS-i Tuner IP67



- 1 bouton 'tune'
- 2 Commutateur rotatif
- 3 prise de distribution AS-i M12




Application	
Application	module de diagnostic pour AS-i
Données électriques	
Tension nominale DC [V]	26,5...31,6
Consommation max. via AS-i [mA]	60
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Contrôle de sous-tension	oui
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	0...55
Protection	IP 67
Tests / Homologations	
MTTF [Années]	140
Données mécaniques	
Poids [g]	199,2

AC1146



Module de diagnostic AS-Interface

AS-i Tuner IP67

Matières	PBT	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	LED, vert
	avertissement	LED, jaune
	erreurs	LED, rouge
Accessoires		
Accessoires en option	Embase:, AC5000	
Remarques		
Remarques	aucun adressage n'est nécessaire	
	Courant maximum de la prise de distribution AS-i 1 A	
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
par embrochage dans l'embase, FK:		
Connecteur: M12; codage: A		
		
1	prise de distribution AS-i M12	
2	AS-i +	
3	AS-i -	