




Passerelle PROFIBUS DP AS-Interface

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC1376
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application	
Application	Passerelle PROFIBUS DP
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	24 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Résistance d'isolation [V]	500
Consommation [mA]	< 400
Consommation max. via AS-i [mA]	10
Consommation de puissance max. [VA]	10
Nombre de maîtres AS-i	2
Isolation galvanique	oui
Interfaces	
Interface de communication	PROFIBUS
PROFIBUS	
Standard de transmission	EN 50170
Taux de transmission	12 MBaud
Protocole	Profibus DP
Type d'utilisation	transmission de données



Passerelle PROFIBUS DP AS-Interface

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Remarque concernant les interfaces	Fonction de diagnostic
------------------------------------	------------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...60
Température de stockage	[°C]	-20...70
Humidité relative	[%]	95
Protection		IP 20

Classification AS-i

Version AS-i	2.1
Profil AS-i	M3
Certificat AS-i	61106

Données mécaniques

Boîtier	Montage en glissière
Dimensions	[mm] 86 x 131 x 107
Matières	aluminium; tôle d'acier galvanisé

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	3 x LED, rouge
		3 x LED, vert
		2 x LED, jaune
		afficheur LCD entièrement graphique

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Raccordement

