

AC1335




Passerelle PROFIBUS DP AS-Interface

AS-i DP Gateway 1 Master

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC1375

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Application Passerelle PROFIBUS DP

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Résistance d'isolation [V]	500
Consommation max. via AS-i [mA]	200
Consommation de puissance max. [VA]	4
Nombre de maîtres AS-i	1
Isolation galvanique	oui

Sorties

Technologie AS-i

Interfaces

Interface de communication PROFIBUS

AC1335



Passerelle PROFIBUS DP AS-Interface

AS-i DP Gateway 1 Master

PROFIBUS	
Standard de transmission	EN 50170
Taux de transmission	12 MBaud
Protocole	Profibus DP
Type d'utilisation	transmission de données
Remarque concernant les interfaces	Fonction de diagnostic

Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	0...60
Température de stockage [°C]	-20...70
Humidité relative [%]	95
Protection	IP 20

Classification AS-i	
Version AS-i	2.1
Profil AS-i	M3
Certificat AS-i	63501

Données mécaniques	
Boîtier	Montage en glissière
Matières	aluminium; tôle d'acier galvanisé

Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	2 x LED, rouge
		1 x LED, vert
		1 x LED, jaune
		afficheur LCD entièrement graphique

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique	
Raccordement	



AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-