




Module CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2465

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Application	montage sur le terrain	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 75
Courant de sortie total	[A]	4
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 4	
Sorties		
Technologie		AS-i
Nombre des sorties TOR		4
Technologie		PNP
Plage de tension DC	[V]	10...30; (selon TBTP; via câble rond)
Courant max. par sortie	[mA]	2000
Résistance courts-circuits		oui
Séparation galvanique		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80

AC2418



Module CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Protection	IP 67
------------	-------

Tests / Homologations

CEM	EN 50295
-----	----------

Classification AS-i

Profil AS-i	S-8.0				
Configuration E/S AS-i [hex]	8				
Code ID AS-i [hex]	0				
Certificat AS-i	08901				
Affectation des bits de données	Bit de données	D0	D1	D2	D3
	Prise	O-1	O-2	O-3	O-4
	broche	4	4	4	4

Données mécaniques

Matières	PUR
----------	-----

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	LED, vert
	Fonction	LED, jaune


Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------


Raccordement électrique

Câble: 2 m

Connecteur: M12; codage: A



Raccordement



3	tension externe -
4	Sortie de commutation +
5	fil de terre (PE)