




Module CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2465

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Application: montage sur le terrain

Données électriques

Tension d'alimentation [V]: 26,5...31,6 DC

Consommation [mA]: < 75

Courant de sortie total [A]: 4

Chien de garde intégré: oui

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties: Nombre des sorties TOR: 4

Sorties

Technologie: AS-i

Nombre des sorties TOR: 4

Technologie: PNP

Plage de tension DC [V]: 10...30; (selon TBTP; via câble rond)

Courant max. par sortie [mA]: 2000

Résistance courts-circuits: oui

Séparation galvanique: oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]: -25...80



Module CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Protection	IP 67
------------	-------

Tests / Homologations

CEM	EN 50295
-----	----------

Classification AS-i

Profil AS-i	S-8.0				
Configuration E/S AS-i [hex]	8				
Code ID AS-i [hex]	0				
Certificat AS-i	08901				
Affectation des bits de données	Bit de données	D0	D1	D2	D3
	Prise	O-1	O-2	O-3	O-4
	broche	4	4	4	4

Données mécaniques

Matières	PUR
----------	-----

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	LED, vert
	Fonction	LED, jaune


Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------


Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm²

Connecteur: M12; codage: A



Raccordement



- 3 tension externe -
- 4 Sortie de commutation +
- 5 fil de terre (PE)