




Module d'armoire AS-Interface

AnalogModule 1A0 ST

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2611

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	135
Sorties		
Technologie		AS-i
Plage de tension DC	[V]	13...36; (selon TBTP)
Courant max. par sortie	[mA]	100
Résistance courts-circuits		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...70
Protection		IP 20
Tests / Homologations		
CEM	EN 50295	
Classification AS-i		
Profil AS-i		S-7.1
Configuration E/S AS-i	[hex]	7
Code ID AS-i	[hex]	1
Données mécaniques		
Type de montage	Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière; Modules interconnectables	

AC2605



Module d'armoire AS-Interface

AnalogModule 1A0 ST

Matières	PA; PVC
----------	---------

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	LED, vert
	Fonction	1 x LED, jaune
		1 x LED, rouge


Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Bornes à vis:

Raccordement



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentation actionneurs +24V
I-	Alimentation actionneurs 0V
AA	Sortie analogique +
0V	Sortie analogique 0V