AC2730

Module à circuit imprimé AS-Interface

Valvehead module 4DI 3DO T



Application		
Application		Boîtier pour montage sur tableau de commande
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 200
Courant de sortie total	[A]	0,18; (courant total pour toutes les entrées et sorties alimentées via AS-i: 180 mA)
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 3
Entrées		
Nombre des entrées TOR		4
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	20...30; (DC)
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Nombre des sorties TOR		3
Plage de tension DC	[V]	18...30; (DC)
Courant max. par sortie	[mA]	100; (Observer le courant max. total pour toutes les entrées et sorties.)
Résistance courts-circuits		oui
Alimentation actionneurs par les sorties		AS-i
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Protection		IP 20
Tests / Homologations		
CEM		EN 50295

AC2730

Module à circuit imprimé AS-Interface

Valvehead module 4DI 3DO T

Classification AS-i						
Version AS-i		2.1				
Mode d’adressage étendu		oui				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-7.A.F				
Configuration E/S AS-i	[hex]	7				
Code ID AS-i	[hex]	A.F				
Affectation des bits de données		Bit de données	D0	D1	D2	D3
		Entrée	I-1	I-2	I-3	I-4
		Sortie	O-1	O-2	O-3	-

Données mécaniques		
Poids	[g]	80
Boîtier		boîtier plastique surmoulé
Dimensions	[mm]	16 x 88 x 41

Remarques	
Remarques	Le module AS-i est une solution circuit imprimé pour un esclave AS-i, l'alimentation est effectuée via le réseau AS-i.
	Une fonction chien de garde met les sorties hors tension dès qu'il n'y pas de communication sur le câble AS-i.
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,2 m

brun	AS-i +
bleu	AS-i -
rouge	+
noir	0 V
blanc	I-4
jaune	O-3
blanc	I-3
jaune	O-2
blanc	I-2
jaune	O-1
blanc	I-1