





Module d'armoire AS-Interface

CabinetModule 4DO R C

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2258

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 60
Courant de sortie total	[A]	6
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties relais: 4	
Sorties		
Technologie		AS-i
Plage de tension DC	[V]	24
Plage de tension AC	[V]	240
Courant max. par sortie	[mA]	2500
Nombre des sorties relais		4
Séparation galvanique		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...50
Protection		IP 20
Tests / Homologations		
CEM	EN 50295	
	EN 50178	



Module d'armoire AS-Interface

CabinetModule 4DO R C

Classification AS-i

Profil AS-i		S-8.0
Configuration E/S AS-i	[hex]	8
Code ID AS-i	[hex]	0

Données mécaniques

Type de montage	Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière; Modules interconnectables	
Dimensions	[mm]	45 x 135 x 51,5
Matières	PA; PVC	

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	LED, jaune
	Disponibilité	LED, vert

Accessoires

Accessoires en option	bornier débrochable; E70198
-----------------------	-----------------------------


Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

COMBICON:

Raccordement



A+	AS-i +
A-	AS-i -
L1	Alimentation externe + (DC) / L1 (AC)
N	Alimentation externe - (DC) / N (AC)
O1...O4	Sortie de commutation actionneur 1...4