




Module AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5200

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 étiquette



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Courant de sortie total	[A]	2
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	24 DC

Entrées

Alimentation en tension	[V]	20...30
-------------------------	-----	---------

Sorties

Technologie	AS-i
-------------	------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
Protection		IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 50295
-----	----------

Données mécaniques

Type de montage	Interface AS-i via les embases de câblage pour câble plat
Matières	PBT

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

AC2000




Module AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK / PG:

Connecteur: M12; codage: A



1	AS-i +
3	AS-i -