




Module AS-Interface

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5215  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 étiquette



| Données électriques                        |                           |                |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Tension d'alimentation                     | [V]                       | 26,5...31,6 DC |
| Consommation                               | [mA]                      | < 135          |
| Entrées/sorties                            |                           |                |
| Nombre des entrées et sorties              | Nombre des entrées TOR: 4 |                |
| Entrées                                    |                           |                |
| Nombre des entrées TOR                     | 4; (2 x 2)                |                |
| Technologie des entrées TOR                | PNP                       |                |
| Alimentation capteurs, entrées             | AS-i                      |                |
| Alimentation en tension                    | [V]                       | 20...30        |
| Courant max. total des entrées             | [mA]                      | 100            |
| Courant d'entrée niveau haut               | [mA]                      | > 5            |
| Courant d'entrée niveau bas                | [mA]                      | < 1,5          |
| Niveau du signal logique haut              | [V]                       | > 10           |
| Protection courts-circuits des entrées TOR | oui                       |                |
| Sorties                                    |                           |                |
| Technologie                                | AS-i                      |                |



## Module AS-Interface

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

| Conditions d'utilisation                                                                       |  |                                                                             |          |            |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|-------|
| Température ambiante                                                                           |  | [°C]                                                                        | -25...85 |            |       |       |
| Protection                                                                                     |  |                                                                             | IP 67    |            |       |       |
| Tests / Homologations                                                                          |  |                                                                             |          |            |       |       |
| CEM                                                                                            |  | EN 50295                                                                    |          |            |       |       |
| Classification AS-i                                                                            |  |                                                                             |          |            |       |       |
| Profil AS-i                                                                                    |  | S-0.0                                                                       |          |            |       |       |
| Configuration E/S AS-i                                                                         |  | [hex]                                                                       | 0        |            |       |       |
| Code ID AS-i                                                                                   |  | [hex]                                                                       | 0        |            |       |       |
| Affectation des bits de données                                                                |  | Bit de données                                                              | D0       | D1         | D2    | D3    |
|                                                                                                |  | Prise                                                                       | I-1/2    | I-1/2      | I-3/4 | I-3/4 |
|                                                                                                |  | broche                                                                      | 4        | 2          | 4     | 2     |
| Données mécaniques                                                                             |  |                                                                             |          |            |       |       |
| Type de montage                                                                                |  | Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe |          |            |       |       |
| Matières                                                                                       |  | PBT                                                                         |          |            |       |       |
| Afficheurs / éléments de service                                                               |  |                                                                             |          |            |       |       |
| Indication                                                                                     |  | Disponibilité                                                               |          | LED, vert  |       |       |
|                                                                                                |  | Fonction                                                                    |          | LED, jaune |       |       |
| Remarques                                                                                      |  |                                                                             |          |            |       |       |
| Quantité                                                                                       |  | 1 pièces                                                                    |          |            |       |       |
| Raccordement électrique                                                                        |  |                                                                             |          |            |       |       |
| par embrochage dans l'embase, FK / PG:                                                         |  |                                                                             |          |            |       |       |
| Connecteur: M12; codage: A                                                                     |  |                                                                             |          |            |       |       |
| <div></div> |  |                                                                             |          |            |       |       |