




Module à bouton lumineux AS-Interface

Moduloberteil aktiv,

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2018
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 étiquette
- 2 bouton-poussoir / LED vert
- 3 bouton-poussoir / LED rouge



Données électriques					
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC			
Consommation	[mA]	< 55			
Sorties					
Technologie		AS-i			
Conditions d'utilisation					
Température ambiante	[°C]	-25...60			
Protection		IP 67			
Tests / Homologations					
CEM		EN 50295			
Classification AS-i					
Profil AS-i		S-3.F			
Configuration E/S AS-i	[hex]	3			
Code ID AS-i	[hex]	F			
Affectation des bits de données	Bit de données	D0	D1	D2	D3
	bouton-poussoir	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

**Module à bouton lumineux AS-Interface**

Moduloberteil aktiv,

Données mécaniques	
Type de montage	Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe
Matières	PBT
Remarques	
Remarques	Les boutons (EAO gamme de fabrication 84) garantissent une protection contre le contact non intentionnel.
	Le boîtier et les boutons peuvent être étiquetés.
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
par embrochage dans l'embase, FK / PG:	