




AirBox AS-Interface

AirBox 2x2DI 2PO M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2055
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 système Legris Ø 8 mm
- 2 étiquette



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 170
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 4; Nombre de sorties pneumatiques: 2
Entrées		
Nombre des entrées TOR		4; (2 x 2)
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	20...30
Courant max. total des entrées	[mA]	100
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 3
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui



AirBox AS-Interface

AirBox 2x2DI 2PO M12

Sorties					
Technologie	AS-i				
Nombre de sorties pneumatiques	2				
Conditions d'utilisation					
Température ambiante [°C]	0...55				
Remarque sur la température ambiante	avec traitement spécial de l'air comprimé: < 0 °C				
Protection	IP 67				
Tests / Homologations					
CEM	EN 50295				
Classification AS-i					
Profil AS-i	S-7.F				
Configuration E/S AS-i [hex]	7				
Code ID AS-i [hex]	F				
Affectation des bits de données	Bit de données	D0	D1	D2	D3
	Prise	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3	I-3/4 + O-4
	broche	4	2	4	4
Données mécaniques					
Type de montage	montage vissé				
Matières	PBT				
Système pneumatique	2 x électrovannes à siège 3/2				
Plage de pression de fonctionnement [bar]	2...8				
Plage de pression de fonctionnement [MPa]	0,2...0,8				
Remarque sur la plage de pression de fonctionnement	y inclus pics de pression possibles				
Débit à 6/5 bar [l/min]	350				
Débit à 6/0 bar [l/min]	550				
Fluide admissible	filtré (5 µm) ; lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié				
Système Legris	Legris LF 3000/8				
Echappement	échappement direct avec raccordement pour tube pneumatique				
Afficheurs / éléments de service					
Indication	Disponibilité		LED, vert		
	Fonction		LED, jaune		
Accessoires					
Accessoires en option	silencieux:, E75232				
Remarques					
Remarques	Veuillez prendre en compte les notes sur l'air comprimé et CEM/ESD sous « Téléchargements »				
Quantité	1 pièces				




AirBox AS-Interface

AirBox 2x2DI 2PO M12

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK / PG:

Connecteur: M12; codage: A



	Entrées
1	Alimentation des capteurs L+
2	Entrée des données I2/I4
3	Alimentation des capteurs L-
4	Entrée des données I1/I3