




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2048
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 étiquette
- 2 système Legris Ø 8 mm
- 3 vis de commande manuelle
- 4 système Legris Ø 4 mm air auxiliaire



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 165
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	18...30 DC; (selon TBTP)
Chien de garde intégré		oui

Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2; Nombre de sorties pneumatiques: 1

Entrées	
Nombre des entrées TOR	2
Technologie des entrées TOR	PNP
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Alimentation en tension	[V] 20...30
Courant max. total des entrées	[mA] 100
Courant d'entrée niveau haut	[mA] > 3
Courant d'entrée niveau bas	[mA] < 1,5



AirBox AS-Interface

AirBox 2DI 1PO M12

Niveau du signal logique haut	[V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui
Sorties		
Technologie		AS-i
Nombre de sorties pneumatiques		1
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...55
Remarque sur la température ambiante		avec traitement spécial de l'air comprimé: < 0 °C
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM	EN 50295	
Classification AS-i		
Profil AS-i		S-3.F
Configuration E/S AS-i	[hex]	3
Code ID AS-i	[hex]	F
Certificat AS-i		10501
Affectation des bits de données	Bit de données	D0 D1 D2 D3
	Prise	I-1 I-1 / I-2 O-3 -
	broche	4 2 / 4 - -
Données mécaniques		
Type de montage		montage vissé
Matières		PBT
Système pneumatique		1 x électrovanne à siège 4/2
Plage de pression de fonctionnement	[bar]	3...8
Plage de pression de fonctionnement	[MPa]	0,3...0,8
Remarque sur la plage de pression de fonctionnement		y inclus pics de pression possibles
Débit à 6/5 bar	[l/min]	500
Débit à 6/0 bar	[l/min]	700
Fluide admissible		filtré (5 µm) ; lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié
Vide à 90 % avec air auxiliaire	[bar]	3...8
Vide à 90 % avec air auxiliaire	[MPa]	0,3...0,8
Système Legris		Legris LF 3000/8
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	LED, vert
	Fonction	LED, jaune
Accessoires		
Accessoires en option		silencieux:, E75232

**AirBox AS-Interface**

AirBox 2DI 1PO M12

Remarques

Remarques

Veuillez prendre en compte les notes sur l'air
comprimé et CEM/ESD sous « Téléchargements »

Quantité

1 pièces

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK-E / PG:

Raccordement

Connecteur: M12