




Module à bouton lumineux AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2398
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 étiquette
- 2 LED
- 3 bouton-poussoir 2 normalement ouvert / vert
- 4 bouton-poussoir 1 normalement fermé / rouge



Application		
Application	montage sur le terrain	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	55
Entrées		
Alimentation capteurs, entrées	AS-i	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Température de stockage	[°C]	-40...85
Protection	IP 67	
Tests / Homologations		
CEM	EN 50295	
Classification AS-i		
Version AS-i	2.1	



Module à bouton lumineux AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO

Mode d'adressage étendu	oui			
AS-i master profile	M2; M3; M4			
Profil AS-i	S-B.A.E			
Configuration E/S AS-i [hex]	B			
Code ID AS-i [hex]	A.E			
Certificat AS-i	49203			
Affectation des bits de données	Bit de données	D0	D1	D2
	LED	1	2	-
	bouton-poussoir	-	-	1

Données mécaniques	
Poids [g]	97
Type de montage	Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe
Matières	PBT

Afficheurs / éléments de service	
Indication	Disponibilité
	LED, vert
	erreurs
	LED, rouge

Accessoires	
Accessoires en option	Outil extracteur de têtes lumineuses:, E70206

Remarques	
Remarques	Les boutons (EAO gamme de fabrication 84) garantissent une protection contre le contact non intentionnel.
	Le boîtier et les boutons peuvent être étiquetés.
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique	
par embrochage dans l'embase, FK / PG:	