




Répéteur AS-Interface

SmartLine25 AS-i Repeater

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Application	Prolongation du réseau AS-i de 100 m	
Données électriques		
Tension nominale DC [V]	26,5...31,6	
Consommation max. via AS-i [mA]	2	
Contrôle de sous-tension	non	
Sorties		
Technologie	AS-i	
Séparation galvanique	oui	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	0...55	
Protection	IP 20	
Tests / Homologations		
CEM	EN 50295	
Données mécaniques		
Boîtier	Montage sur profilé selon les normes	
Matières	PA 6.6	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	2 x LED, vert
	court-circuit	2 x LED, rouge



Répéteur AS-Interface

SmartLine25 AS-i Repeater

Remarques	
Remarques	Aucune adresse d'esclave n'est utilisée pour le prolongateur AS-i. Le nombre total des esclaves par faisceau maître reste inchangé. Aucun paramétrage n'est nécessaire.
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
Raccordement	
	
A1+	AS-i + faisceau 1
A1-	AS-i - faisceau 1
A2+	AS-i + faisceau 2
A2-	AS-i - faisceau 2