



## Module d'armoire AS-Interface

SmartL25 4DO T C



- 1 étiquette
- 2 Prise d'adressage
- 3 Adaptateur pour rails DIN



### Application

Application : mise en armoire

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA]	50
Alimentation en tension supplémentaire [V]	20...30 DC; (AUX)
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA]	4000; (AUX)
Chien de garde intégré	oui

### Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties : Nombre des sorties TOR: 4

### Sorties

Nombre des sorties TOR	4
Technologie	PNP
Plage de tension DC [V]	20...30; (AUX)
Courant max. par sortie [mA]	1000; (catégorie d'utilisation DC-12: 700 mA; catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1))
Courant de sortie total pour toutes les sorties [A]	4



## Module d'armoire AS-Interface

SmartL25 4DO T C

Résistance courts-circuits	oui
Séparation galvanique	oui
Alimentation actionneurs par les sorties	AUX

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...70
Humidité relative	[%]	90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Protection		IP 20
Degré de pollution		2

### Tests / Homologations

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[Années]	254
Remarques	L'appareil doit être impérativement alimenté par une alimentation isolée galvaniquement. ; Cette source de tension doit disposer au secondaire d'un fusible avec homologation UL (voir fiche jointe). ; Comme alternative une alimentation Class 2 peut être utilisée pour alimenter AUX.	

### Classification AS-i

Version AS-i	2.11; 3.0				
Adressage AS-i	Prise d'adressage				
Mode d'adressage étendu	non				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-8.0.E				
Configuration E/S AS-i	[hex]	8			
Code ID AS-i	[hex]	0.E			
Certificat AS-i	37302				
Affectation des bits de données	Bit de données	D0	D1	D2	D3
	Sortie	O-1	O-2	O-3	O-4

### Données mécaniques

Poids	[g]	126
Type de montage	Montage sur profilé selon les normes	
Matières	PC-GF20	

### Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	LED, jaune O1...O4
	Disponibilité	LED, vert AS-i, AUX
	erreurs	LED, rouge

### Accessoires

Accessoires en option	connecteur
-----------------------	------------

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------




## Module d'armoire AS-Interface

SmartL25 4DO T C

## Raccordement électrique

bornier:

## Raccordement



O-	O-	O-	O-
O1	O2	O3	O4
A+	A-	E+	E-

A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Alimentation actionneurs +24V
E-	Alimentation actionneurs 0V
O1...O4	Sortie de commutation actionneur 1...4