



Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

No scale drawing available



Caractéristiques du produit

Portée	[mm]	4
--------	------	---

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
------------------------	-----	----------------

Consommation	[mA]	< 140
--------------	------	-------

Plage évaluable

Portée	[mm]	4
--------	------	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Protection		IP 67
------------	--	-------

Tests / Homologations

CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Classification AS-i

Configuration E/S AS-i	[hex]	7
------------------------	-------	---

Code ID AS-i	[hex]	F
--------------	-------	---

Certificat AS-i		15101
-----------------	--	-------

Affectation des bits de données	Désignation	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)

Données mécaniques

Matières	PBT; PC
----------	---------

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge

AC2304



Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques


ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox



Raccordement

Elektrischer Anschluss

1 AS-i+
3 AS-i-

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox



Eingänge

1 Sensorversorgung L+
2 Dateneingang 2 Bit de données D3
3 Sensorversorgung L-
4 Dateneingang 1 Bit de données D4