


Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2315

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 détecteur 1
2 détecteur 2



Caractéristiques du produit

Portée	[mm]	4
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
------------------------	-----	----------------

Plage évaluable

Portée	[mm]	4
--------	------	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...70
Protection		IP 67

Classification AS-i

Configuration E/S AS-i	[hex]	7
------------------------	-------	---



Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Code ID AS-i	[hex]	F
Certificat AS-i		15102

Données mécaniques

Montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35
Matières		PBT

Afficheurs / éléments de service


Indication	Indication de commutation	2 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: inox (1.4305/303)



Raccordement

