AC2306


Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2310

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 détecteur 1
2 détecteur 2

Caractéristiques du produit		
Portée	[mm]	4
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Plage évaluable		
Portée	[mm]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Protection		IP 67

AC2306

Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Tests / Homologations		
CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Classification AS-i		
Configuration E/S AS-i [hex]		7
Code ID AS-i [hex]		F
Certificat AS-i		15101


Données mécaniques		
Montage		non encastrable
Dimensions [mm]		55 x 60 x 35
Matières		PBT; PC

Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	1 x LED, jaune

Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox




Raccordement

Ausgänge

3	tension externe -
4	Sortie de commutation +
1, 2, 5	nicht belegt

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -