

AC2307




Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2317

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 détecteur 1
- 2 détecteur 2



Caractéristiques du produit

Portée	[mm]	4
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
------------------------	-----	----------------

Plage évaluable

Portée	[mm]	4
--------	------	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...70
Protection		IP 67



Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Tests / Homologations

CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Classification AS-i

Configuration E/S AS-i	[hex]	7
Code ID AS-i	[hex]	F
Certificat AS-i		15101

Données mécaniques

Montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35
Matières		PBT; PC

Afficheurs / éléments de service


Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox



Raccordement

Ausgänge

2	Sortie de commutation 2 +
3	tension externe -
4	Sortie de commutation 1 +

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -