




Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12



- 1 détecteur 1
- 2 détecteur 2



Caractéristiques du produit	
Technologie	AS-i
Portée [mm]	4
Dimensions [mm]	55 x 60 x 35
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i [mA]	260
Chien de garde intégré	oui
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2
Entrées	
Nombre des entrées TOR	2
Alimentation capteurs, entrées	AS-i



Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Alimentation en tension	[V]	20...30
Protection courts-circuits des entrées TOR		non
Sorties		
Technologie		AS-i
Nombre des sorties TOR		2
Courant max. par sortie	[mA]	100
Résistance courts-circuits		oui
Séparation galvanique		non
Alimentation actionneurs par les sorties		AS-i
Plage évaluable		
Portée	[mm]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM		EN 50295
		EN 61000-6-2
MTTF	[Années]	310
Classification AS-i		
Version AS-i		2.1
Mode d'adressage étendu		oui
Profil AS-i		S-7.A.E
Configuration E/S AS-i	[hex]	7
Code ID AS-i	[hex]	A.E
Certificat AS-i		75001
Données mécaniques		
Poids	[g]	178,5
Montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35
Matières		PBT; PC
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, jaune
	erreur	1 x LED, rouge
Accessoires		
Fourniture		Rondelle de protection pour IND
		vis à six pans creux: 2 x M5 x 35
		rondelles: 2
Remarques		
Remarques		Les sorties ne doivent pas être commutées simultanément si le courant de charge total dépasse 100 mA.
Quantité		1 pièces




Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox



Ausgänge


2	Sortie de commutation 2 +
3	tension externe -
4	Sortie de commutation 1 +

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox



Raccordement



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -