


# AC2381



## Module à bouton lumineux AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K



Application	
Application	montage sur le terrain; zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA]	80
Entrées	
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Sorties	
Technologie	AS-i
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...70
Température de stockage [°C]	-40...80
Protection	IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / Homologations	
CEM	EN 61000-6-2
	EN 62026-2
Classification AS-i	
Version AS-i	2.11; 3.0



## Module à bouton lumineux AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

Mode d'adressage étendu	oui				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Configuration E/S AS-i [hex]	B				
Code ID AS-i [hex]	A.E				
Certificat AS-i	135301				
Affectation des bits de données	Bit de données	D0	D1	D2	D3
	LED 1 rouge	DO-0	-	-	-
	LED 2 vert	-	DO-1	-	-
	Bouton-poussoir 1	-	-	DI-2 (NC)	-
	Bouton-poussoir 2	-	-	-	DI-3 (NO)

## Données mécaniques

Poids [g]	276,55
Type de montage	montage vissé
Dimensions [mm]	118 x 50 x 47
Matières	inox

## Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	LED, vert
	erreurs	LED, rouge
Eléments de commande	2	touches de fonction rétroéclairées programmables


## Raccordement électrique

Raccordement au module	M12
------------------------	-----

## Remarques

Remarques	les boutons (gamme RAFIX22) garantissent une protection contre le contact non intentionnel.
Quantité	1 pièces

## Raccordement électrique



1	AS-i +
3	AS-i -