

AC315A




Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC336A

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 détecteur 1
2 détecteur 2



Caractéristiques du produit

| | | |
|------------|------|--------------|
| Portée | [mm] | 4 |
| Dimensions | [mm] | 55 x 60 x 35 |

Données électriques

| | | |
|------------------------|------|----------------|
| Tension d'alimentation | [V] | 26,5...31,6 DC |
| Consommation | [mA] | < 40 |
| Classe de protection | | III |

Plage évaluable

| | | |
|--------|------|---|
| Portée | [mm] | 4 |
|--------|------|---|

Conditions d'utilisation

| | | |
|----------------------|------|--|
| Température ambiante | [°C] | -10...60 |
| Protection | | IP 5x; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 67) |

AC315A



Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Tests / Homologations

| | |
|--|---|
| Marquage ATEX |  II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C |
| Remarque sur le marquage ATEX sur le produit | seulement en combinaison avec la platine de montage |
| CEM | EN 50295 |

Classification AS-i

| | |
|------------------------------|-------|
| Version AS-i | 2.1 |
| Mode d'adressage étendu | oui |
| Configuration E/S AS-i [hex] | 0 |
| Code ID AS-i [hex] | A.F |
| Certificat AS-i | 74901 |

Données mécaniques

| | |
|-----------------|-----------------|
| Poids [g] | 163,8 |
| Montage | non encastrable |
| Dimensions [mm] | 55 x 60 x 35 |
| Matières | PBT |

Afficheurs / éléments de service

| | | |
|------------|---------------------------|----------------|
| Indication | Indication de commutation | 2 x LED, jaune |
|------------|---------------------------|----------------|

Accessoires


| | |
|------------|--|
| Fourniture | Platine de montage: 1 vis à six pans creux: 2 x M5 x 35 |
|------------|--|

Remarques

| | |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: inox (1.4305/303)



AC315A



Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Raccordement

