AC5004

Embase pour modules AS-Interface

ASI-MUT PG MIT SKL + SCHIRMBL.

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5101

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 verrou de blocage

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Sorties		
Technologie		AS-i
Pouvoir de coupure		< 4 A
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 65
Données mécaniques		
Type de montage		Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière
Matières		PBT
Remarques		
Remarques		jusqu'à 4 sorties pour presse-étoupe pour les branchements en T et en croix
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Bornes à vis: ...2,5 mm²		