




Embase pour modules AS-Interface

EEMS-Base FC Addressing socket



Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Alimentation en tension supplémentaire [V]	24 DC
Sorties	
Technologie	AS-i
Pouvoir de coupure	< 2 A
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 67; (selon la partie supérieure utilisée: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Classification AS-i	
Adressage AS-i	Prise d'adressage
Données mécaniques	
Poids [g]	61
Type de montage	Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière
Dimensions [mm]	45 x 80 x 20
Matières	PBT
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	

par embrochage dans l'appareil:

AC5011



Embase pour modules AS-Interface

EEMS-Base FC Addressing socket

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i:
