


AC5015



Embase pour modules AS-Interface

EEMS-Base FC V2A



- 1 Broches de contact
- 2 étiquette

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	24 DC

Sorties

Technologie	AS-i
Pouvoir de coupure	< 2 A

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 67; (selon la partie supérieure utilisée: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Données mécaniques

Poids	[g]	61
Type de montage		Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière
Dimensions	[mm]	45 x 80 x 20
Matières		PBT; inox (1.4305/303)

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

par embrochage dans l'appareil:

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: