




Embase pour modules AS-Interface

EMS-Base FC Address.socket

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



- 1 broche de mise à la terre
- 2 Prise d'adressage

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	24 DC

Sorties

Technologie	AS-i
Pouvoir de coupure	< 2 A

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 67; (selon la partie supérieure utilisée: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Classification AS-i

Adressage AS-i	Prise d'adressage
----------------	-------------------

Données mécaniques

Type de montage	Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière	
Dimensions	[mm]	45 x 80 x 20
Matières	PBT	

Remarques

Remarques	<p>Cosse recommandée pour broche de mise à la terre: A 2,8 x 0,5 DIN 46247</p> <p>L'embase de câblage peut être utilisée avec des modules d'application où la broche 5 de la prise M12 est raccordée à la terre fonctionnelle (FE).</p>
Quantité	1 pièces

AC5022



Embase pour modules AS-Interface

EMS-Base FC Address.socket

Raccordement électrique

par embrochage dans l'appareil:

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: