


Embase pour modules AS-Interface

EMS-BASE RC ST SET



1 verrou de blocage

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
------------------------	-----	----------------

Sorties

Technologie	AS-i
Pouvoir de coupure	< 4 A

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 65

Données mécaniques

Poids	[g]	115,2
Type de montage		Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière
Matières		PBT

Accessoires

Fourniture	joints pour câble plat: 2, NBR
	Presses-étoupes: 3
	Capuchons protecteurs: 3
	Ecrous hexagonaux: 4
Accessoires en option	capot., pour module AS-i , AC3000
	insert avec bornes à vis :, AC5007

Remarques

Remarques	jusqu'à 4 sorties de câble M20 pour les branchements en T et en croix
Quantité	1 pièces

AC5031



Embase pour modules AS-Interface

EMS-BASE RC ST SET

Raccordement électrique

Bornes à vis: ...2,5 mm²